


PIEZAS DE MANO MICRO SIERRA DE NSK
PIEZAS DE MANO MICRO SIERRA

NSK

filoso & efectivo



NSK Micro Saw ... Las Piezas de Mano Micro Sierra de NSK han sido diseñadas para cortar huesos. Están disponibles 3 tipos de movimientos – movimiento de vaivén antero-posterior, movimiento de oscilación lateral de 17°, y movimiento de oscilación sagital de 3°, para un desempeño fácil y efectivo en operaciones de corte de huesos en la cirugía oral. Las Micro Sierras de NSK están diseñadas en forma ultra-delgadas para minimizar el daño del hueso durante la operación de corte, y posibilita un excelente tratamiento por su visibilidad y fácil acceso.



Powerful Partners®



Vaivén Antero-Posterior

1,8 mm de movimiento de vaivén antero-posterior



MODELO
SGR-E

CÓDIGO PEDIDO
H173

- Velocidad Máxima Asignada : 30.000 rpm(min⁻¹)
- Con Boquilla de Irrigación Externa



Oscilación Lateral


17° de movimiento de oscilación lateral



MODELO
SGO-E

CÓDIGO PEDIDO
H174

- Velocidad Máxima Asignada : 15.000 rpm(min⁻¹)
- Con Boquilla de Irrigación Externa



Oscilación Sagital

3° de movimiento de oscilación sagital



MODELO
SGT-E

CÓDIGO PEDIDO
H175

- Velocidad Máxima Asignada : 20.000 rpm(min⁻¹)
- Con Boquilla de Irrigación Externa

*No exceda la Velocidad Máxima Asignada.

SGR-E Hojas para Vaivén Antero-Posterior

MODELO	PRODUCTO	CÓDIGO PEDIDO
SGR-1 (Paquete de 10 hojas)	 Espesor de hoja 0,35 mm	Y900-072
SGR-2 (Paquete de 10 hojas)	 Espesor de hoja 0,35 mm	Y900-073
SGR-3 (Paquete de 10 hojas)	 Espesor de hoja 0,35 mm	Y900-074

SGO-E Hojas para Oscilación Lateral

MODELO	PRODUCTO	CÓDIGO PEDIDO
SGO-1 (1 hoja)	 Espesor de hoja 0,3 mm	H174-034
SGO-2 (1 hoja)	 Espesor de hoja 0,3 mm	H174-044
SGO-3 (1 hoja)	 Espesor de hoja 0,3 mm	H174-031
SGO-4 (1 hoja)	 Espesor de hoja 0,3 mm	H174-041
SGO-5 (1 hoja)	 Espesor de hoja 0,35 mm	H174-032
SGO-6 (1 hoja)	 Espesor de hoja 0,35 mm	H174-042

SGT-E Hojas para Oscilación Sagital

MODELO	PRODUCTO	CÓDIGO PEDIDO
SGT-1 (Paquete de 10 hojas)	 Espesor de hoja 0,35 mm	Y900-075
SGT-2 (Paquete de 10 hojas)	 Espesor de hoja 0,35 mm	Y900-076

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



Todas las piezas de mano NSK están diseñadas para tener una excelente durabilidad a través de repetidas esterilizaciones en autoclave a temperaturas de 135°C.

NSK NAKANISHI INC.

HEAD OFFICE & FACTORY
700 Shimohinata, Kanuma,
Tochigi 322-8666, Japan
TEL: 0289-64-3380 FAX: 0289-62-5636

TOKYO OFFICE
6F MY Building, Ueno 1-13-3,
Taito-ku, Tokyo 110-0005, Japan
TEL: 03-3835-2892 FAX: 03-3835-2856

Expect
Perfection®



www.nsk-inc.com